



TS-montagestag

Indbygningsmuligheder:

- På lodret og vandret TS-skabsprofil
 - På det ydre montageniveau, hele vejen rundt, i samme højde
 - På det indre montageniveau, hele vejen rundt, højdeforskudt
- På lågeramme TS, ES
- På lågehulliste CM, TP
- På ES-hulsystem, i skabets dybde

Materiale:

Stålplade, galvaniseret, kromateret

Leveringsomfang:

Inkl. montageskruer.




Til det ydre montageniveau

Til skabsbredde/-dybde mm	Længde mm	Stk./pk.	Best.nr. TS
300	240	20 stk.	8800.125
400	340	20 stk.	4694.000
500	440	20 stk.	4695.000
600	540	20 stk.	4696.000
800	740	20 stk.	4697.000




Tilbehør:

Skruer, se side 1011.
Kabelbindere til lynmontering SZ 2597.000, se side 1066.



Til det indre montageniveau og til montage på låger

Til skabsbredde/-dybde mm	Til lågebredde mm	Længde mm	Stk./pk.	Best.nr. TS
–	400	290	20 stk.	4594.000
400	500	390	20 stk.	4309.000
500	600	490	20 stk.	4596.000
600	–	590	20 stk.	8800.130
–	800	690	20 stk.	4598.000
800	900	790	20 stk.	4579.000
–	1000	890	20 stk.	4599.000



TS-udbygningsblok

Indbygning i de lodrette TS-skabsprofiler til montage af PS-kompatible enkeltelementer.

Materiale:

Trykstøbt zink

Leveringsomfang:


Inkl. montageskruer.

Stk./pk.	Best.nr. TS
4 stk.	8800.310



Alternativt kan også anvendes:

Indstiksmøtrikker, se side 1005.



Adapterskinne

Til PS-kompatibilitet

Indbygning i det lodrette TS-skabsprofil (over hele skabets højde eller i delområder) til opnåelse af kompatibilitet med:

- PS-montageskinne 23 x 23 mm
- PS-montagechassis 23 x 73 mm
- PS-systemchassis 23 x 73 mm

Materiale:

Stålplade, galvaniseret, kromateret

Leveringsomfang:

Inkl. montageskruer.

Tysk patent nr. 19 647 781

Europa-patent nr. 0 939 990

gældende for FR, GB, IT, SE

US patent nr. 6,206,494

Australsk patent nr. 727 880

Kinesisk patent nr. ZL 971 997 31.4

Til skabshøjde mm	Stk./pk.	Best.nr. TS
1800	4 stk.	8800.380
2000	4 stk.	8800.300
2200	4 stk.	8800.320



Tilbehør:

Skruer, se side 1011.



Alternativt kan også anvendes:

Indstiksmøtrikker, se side 1005.