


Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Galv. Øjemøtrik, DIN 582 C15E

Galv. Eye Nut, DIN 582 C15E

Varenr./Article No.	Dim.	D- Dim.	H- Dim.	Ø- Dim.	Kg./Stk./Pc	WLL
GØM6	6mm	36mm	36mm	20mm	0,0480	70kg.
GØM8	8mm	36mm	36mm	20mm	0,0500	140kg.
GØM10	10mm	45mm	45mm	25mm	0,0900	230kg.
GØM12	12mm	54mm	53mm	30mm	0,1640	340kg.
GØM14	14mm	63mm	62mm	35mm	0,2860	600kg.
GØM16	16mm	63mm	62mm	35mm	0,2400	700kg.
GØM20	20mm	72mm	71mm	40mm	0,3700	1200kg.
GØM24	24mm	90mm	90mm	50mm	0,7200	1800kg.

BRUGSANVISNING:

DIN582 Øjemøtrik finder anvendelse, hvor der er tale om midlertidigt løft. Eksempelvis løft af et emne med henblik på løft på bil for transport fra A-B.

Anførte WWL – Working Load Limit – anført på Øjemøtrikken må ikke overskrides.

Øjemøtrikken monteres i emnet, som skal løftes.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn