



Vibrations



Applications lourdes

Minimisez les risques et les effets des vibrations intensives induites par la tâche

Fabriqué selon la formulation exclusive en nitrile d'Ansell, le ActivArm[®] résiste aux coupures, aux perforations et à l'abrasion, tout en repoussant les graisses et les huiles.

07-111:

- Les coussinets en Gelfôm au niveau du pouce, de l'index et de la paume améliorent la protection contre les chocs.
- Le porteur peut réaliser des opérations de vissage ou manipuler de petits objets (clous, par exemple) sans enlever ses gants.
- Cette version demi-mitaines facilite l'utilisation des machines-outils.

07-112:

- Idéal pour les tâches impliquant des vibrations à des fréquences supérieures à 300 Hz.
- Conçu pour atténuer les vibrations absorbées par la paume et les doigts des travailleurs. Les gants ActivArm[®] contribuent à prévenir le syndrome des vibrations main-bras (SVMB).
- Atténuation des vibrations en vertu de la norme EN 10819:1996
- TRM (rapport de transmission, gamme de fréquences moyennes) = 0,90
- TRH (rapport de transmission, gamme de hautes fréquences) = 0,52

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Métallurgie

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôle
- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Manipulation de pièces métalliques dégrossies
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe



Principales caractéristiques

- Version « doigts entiers » conforme à la norme EN 10819:1996, et à enduction totale pour maintenir les mains propres
- Rembourrage en mousse gélifiée Ansell qui atténue les vibrations transmises à la main
- Enduction nitrile assurant résistance à l'abrasion et aux accrocs
- Sans silicone et lavable en machine

Agents Sensibilisants

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très petit nombre d'utilisateurs est susceptible d'être allergique à ce/ces ingrédient(s) et donc de développer une irritation et / ou des réactions allergiques.

Normes de performance & Conformité réglementaire



EN 388:2016

EN 388:2003



3221B



3221

Conformité REACH

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 07-112	Entièrement imprégnée, Nitrile, Gelfôm™, Coton interlock, Velcro®		8, 9, 10	235-261 mm / 9.25-10.27 inches	Bleu	• 1 paire par sachet ; 6 sachets par carton



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II,
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.