

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Gulmalet Masterlink
Grade 80 Yellow Painted Master Link

Varenr./Article No.	Dim.	Indv. Længde	Internal Length	Indv./Internal bredde/Width	Kg./Stk./ Pc.	WLL
K8MLINK13/2.20T	13mm	127mm	127mm	63.5mm	0.420	2.200kg.
K8MLINK16/3.00T	16mm	152mm	152mm	76.0mm	0.800	3.000kg.
K8MLINK19/4.70T	19mm	140mm	140mm	70.0mm	1.000	4.700kg.
K8MLINK22/6.40T	22mm	160mm	160mm	90.0mm	1.500	6.500kg.
K8MLINK25/11.00T	25mm	178mm	178mm	89.0mm	2.100	11.000kg.
K8MLINK32/16.00T	32mm	222mm	222mm	111.0mm	4.300	16.000kg.



Klasse 8 Gulmalet Flerparts Masterlink
Grade80 Yellow Painted Multi Part Master Link

Varenr./Article No.	Dim. mm	Indv. L. mm	Internal Length	Indv./Internal bredde/Width	Kg./Stk. / Pc.	WLL
K8MLFLERP19/14/4.10	19/ 14	140/85	140/85	70/40mm	1.680	4.100kg.
K8MLFLERP25/18/8.40	25/ 18	178/100	178/100	89/60mm	3.360	8.400kg.
K8MLFLERP32/22/14.10	32/ 22	222/ 100	222/ 100	111/60mm	6.300	14.100kg.
K8MLFLERP38/30/21.30	38/ 30	267/ 150	267/ 150	133.5/70mm	12.800	21.300kg.

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Enkelt- og flerpart Master Links anvendes eksempelvis som top øje i kædeslings og er dermed godkendt til løft.

Montering af Masterlink finder sted ved hjælp af tilhørende Klasse 8 Samleled.

Valg af størrelse/Kapacitet af Master Link afhænger alene af valgte kæders størrelse og kapacitet og Master Linket skal naturligvis dimensioneres ud fra dette.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhuigningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn.