



**3M**



DBI  
**SALA**

Fall Protection

3M SALA  
NANO-LOK

3M SALA  
NANO-LOK

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ personlige  
faldsikringsblok

**Lav vægt.  
Mange  
funktioner.**

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ personlig faldsikringsblok

# Mindre, men mere effektiv.

30 % mindre og 4 gange mere holdbar

Præsentation af 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ personlige faldsikringsblok. Nano-Lok har i mange år været branchens oplagte valg af personlig faldsikringsblok på grund af dens pålidelighed og holdbarhed. Vores nyeste model har ikke blot samme ydeevne som den udgåede model, den er bedre. Den er smallere med et mere kompakt design. Den er mere hårdfør med det slidstærke cover. Og den er nemmere at brugere og hurtigere at fastgøre.\* Alt sammen i overensstemmelse med CE EN 360:2002.



## De nye funktioner:

### Sparer tid

- ▶ 60% hurtigere montering\*
- ▶ Nem og hurtig at efterse

### Bygget til at holde

- ▶ Cover af nitrilgummi, som holder 4 gange længere end den tidligere version\*

### Alsidige fastgørelsesmuligheder

- ▶ Fastgøring ved fodniveau med en kapacitet på 140 kg

\*Sammenlignet med den forrige generation.

\*\*De fleste modeller 2,0 m. Variationer i fastgørelsesanordningen i sele og med krog betyder, at nogle modeller måler mellem 1,9 m og 2,1 m.



#### Hurtigt fastgørelsesystem

Den enkle og lette fastgørelsesanordning er også kompatibel med ældre seler

#### Valgfri fastgørelsesanordning

Nano-Lok-enheder kan tilføjes eller fjernes nemt uden at fjerne fastgørelsesanordningen fra selen

#### Kompakt hus

#### Indbygget RFID-tag













Smalt, holdbart energiabsorberende nitrilgummi

Længde: 2 m\*\*

## 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ sortiment med enkelt line


Selefastgørelsesanordning (ydside) specifik funktion/ anvendelsesområde	Krog (lineende) Specifik funktion/ anvendelsesområde	Varenummer	
 <p><b>Aluminiumskarabinhage, åbning på 19 mm (3/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastgøres til et D-ringsfastgørelsespunkt på en faldsikringssele</li> </ul>	 <p><b>Aluminiumskrog, åbning på 57 mm (2-1/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Populær model</li> </ul>	3101208	
	 <p><b>Aluminiumskarabinhage, åbning på 19 mm (3/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Let</li> </ul>	3101264	
	 <p><b>Aluminiumskrog, åbning på 57 mm (2-1/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftig lukkemekanisme</li> </ul>	3101263	
	 <p><b>Aluminiumskrog, komfortgreb, åbning på 63,5 mm (2-1/2")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjælper med at beskytte brugerens hånd</li> <li>• Kraftig</li> <li>• Ideel til krydsbelastning</li> </ul>	3101709	
 <p><b>Tredobbeltvirkende stålkarabinhage, åbning på 19 mm (3/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muliggør tilføjelse af en ekstra anordning for at omdanne til en enhed med to liner</li> </ul>	 <p><b>Stålkarabinhage med en åbning på 19 mm (3/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En økonomisk løsning</li> </ul>	3101265	
	 <p><b>Aluminiumskrog, åbning på 57 mm (2-1/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Populær model</li> </ul>	3101461	
 <p><b>Hurtigt fastgørelsessystem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastgøres gennem selen på ryggen, så selens D-ring er fri til redningsoperationer</li> </ul>	 <p><b>Aluminiumskrog, åbning på 57 mm (2-1/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Populær model</li> </ul>	3101207	
	 <p><b>Aluminiumskrog, åbning på 57 mm (2-1/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftig lukkemekanisme</li> </ul>	3101261	
	 <p><b>Aluminiumskrog, åbning på 63,5 mm (2-1/2")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftig</li> </ul>	3101730	

## 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ sortiment med dobbelt line

Selefastgørelsesanordning (ydside) specifik funktion/ anvendelsesområde	Krog (lineende) Specifik funktion/ anvendelsesområde	Varenummer	
 <p><b>Tredobbeltvirkende stålkarabinhage, åbning på 19 mm (3/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastgøres gennem selen på ryggen eller på D-ringen på ryggen for faldsikring</li> </ul>	 <p><b>Aluminiumskrog, åbning på 57 mm (2-1/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Populær model</li> </ul>	3101316	
	 <p><b>Aluminiumskrog, åbning på 57 mm (2-1/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Populær model</li> </ul>	3101298	
 <p><b>Hurtigt fastgørelsessystem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastgøres gennem selen på ryggen, så selens D-ring er fri til redningsoperationer</li> </ul>	 <p><b>Aluminiumskrog, åbning på 57 mm (2-1/4")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftig lukkemekanisme</li> </ul>	3101270	
	 <p><b>Aluminiumskrog, komfortgreb, åbning på 63,5 mm (2-1/2")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjælper med at beskytte brugerens hånd</li> <li>• Kraftig</li> <li>• Ideel til krydsbelastning</li> </ul>	3101718	
	 <p><b>Aluminiumskrog, åbning på 63,5 mm (2-1/2")</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftig</li> </ul>	3101719	

Selefastgørelsesanordninger kan bestilles særskilt ved hjælp af følgende referencer

Varenummer		Beskrivelse
2000025		Aluminiumskarabinhage, åbning på 19 mm (3/4")
3100128		Tredobbeltvirkende stålskarabinhage, åbning på 19 mm (3/4")

Varenummer		Beskrivelse
3100481		Hurtigt fastgørelsessystem (kun til brug med 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™)
3100484		Fastgørelsesanordning (kun til brug med Nano-Lok™)



Fall Protection

#### 3M Faldsikring

Capital Safety (Nordeuropa) Limited  
3M Centre, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

#### Capital Safety Group (EMEA)

Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANKRIG

#### 3M a/s

Personal Safety Division  
Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København S

Tlf.: +45 89872348

3M.CustomerCare.DK@mmm.com  
www.3Msikkerhed.dk

Telefon: 00 800 999 55500  
E-mail: [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com)  
Internet: [3M.com/FallProtection](http://3M.com/FallProtection)