


Produkt		Gasdrevet vaskophæng, lodret og vandret regulerbar	
Varenumre		R4650	R4680
Regulering		Lodret regulérbar	Lodret og vandret regulérbar
Montering		-	På vandret skinne
Reguleringshøjde		300 mm	300 mm
Betjening		Betjeningsgreb	Betjeningsgreb
Maksimal belastning (inkl. vask)		100 kg	100 kg
Materiale og overfladebehandling		Vaskophænget er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endeafdækningerne er fremstillet i ABS. Vaskophænget leveres med betjeningsgreb, der består af en kontakt i ABS, der er placeret for enden af et fast greb i anodiseret aluminium.	
Tilbehør		Fleksible til- og afløbssystemer (R2064, R2065). Vask (R2050, R2051). Blandingsbatteri (RT622). Hyldemodul (RT480, RT481).	
Montering		Monteringsvejledning medsendes produktet og kan downloades på www.pressalitcare.dk .	
Rengøring		Rengøringsvejledning kan downloades på www.pressalitcare.dk .	
Brugermanual		Brugermanual medsendes produktet og kan downloades fra www.pressalitcare.dk	
Garanti		Pressalit Care forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- og fabrikationsfejl.	
Producent		Pressalit Care Pressalitvej 1 DK-8680 Ry	
CE		Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 93/42/EF, senest ændret ved direktiv 2007/47/EF. Overensstemmelseserklæring kan findes på www.pressalitcare.dk	

Produkt


Elektrisk vaskophæng, lodret og vandret regulerbar

Tegning

R4650



R4680



Fakta om produktet

- Håndvasken kan bevæges op og ned alene ved hjælp af betjeningsgrebet, håndbetjeningen eller fjernbetjeningen.
- Betjeningsgrebet er monteret for enden af et fast greb, der kan fungere som støtte og håndklædeholder.
- Betjeningsgrebet er som standard placeret i højre side, men kan også placeres i venstre side.
- Håndbetjeningen leveres med vægbeslag.
- Ophænget giver mulighed for højderegulering på op til 300 mm.
- Vaskophænget leveres som standard med en gascylinder til vaske der vejer 16-22, men kan leveres med andre belastningsmuligheder på forespørgsel..



Pressalit Care, Ry, Denmark



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

Dansk Salg
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel. +45 8788 8989
Fax +45 8788 8669
E-mail dk@pressalit.com

PRESSALIT®
care