

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Gulmalet Øjemøtrik Grade80 Yellow painted Eye Nut

Varenr./Article No.	M-Dim.	D-Dim	Ø-Dim.	H-Dim.	Kg. /Stk./Pc.	WLL 0°	WLL 90°
K8ØJEMØTRIK6	6mm	36mm	20mm	36mm	0.049kg.	0.4T	0.15T
K8ØJEMØTRIK8	8mm	36mm	20mm	36mm	0.050kg.	1.0T	0.40T
K8ØJEMØTRIK10	10mm	45mm	25mm	45mm	0.090kg.	1.0T	0.40T
K8ØJEMØTRIK12	12mm	54mm	30mm	53mm	0.160kg.	2.0T	0.75T
K8ØJEMØTRIK16	16mm	63mm	35mm	62mm	0.240kg.	4.0T	1.50T
K8ØJEMØTRIK20	20mm	72mm	40mm	71mm	0.360kg.	6.0T	2.30.T
K8ØJEMØTRIK24	24mm	90mm	50mm	90mm	0.720kg.	8.0T	3.20T

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Løfte Møtrik finder anvendelse, hvor der er tale om kontinuerlige løft. – ikke blot som montage på en maskine, som skal løftes på bil for transport fra A-B.

Løftemøtrikken monteres ved hjælp af indvendige mm-gevind.

Venligst bemærk den noget reducerede kapacitet – WLL (Working Load Limit) ved 90 graders vinkel.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn